

REFERENZ ALT	BEZEICHNUNG ALT	REFERENZ NEU	BEZEICHNUNG NEU
LV480750	ISFT100N 3P NH000 DIREKTBEF.MONT.KL50MM2	LV480750	ISFT100N 3P NH000 DIREKTBEF.MONT.KL50MM2
LV480751	ISFT100N 3P NH000 HACKENBEF.60MM2 EIN.OB	LV480751	ISFT100N 3P NH000 HACKENBEF.60MM2 EIN.OB
LV480752	ISFT100N 3P NH000 HACKENBEF.60MM2 EIN.UN	LV480752	ISFT100N 3P NH000 HACKENBEF.60MM2 EIN.UN
49800	ISFT100 3P NH000 DIREKTBEF.MONT.KL50MM2	LV480800	ISFT100 3P NH000 DIREKTBEF.MONT.KL50MM2
49803	ISFT160 3P NH00 DIREKTBEF.MONT.M8	LV480801	ISFT160 3P NH00 DIREKTBEF.MONT.M8
49804	ISFT160 3P NH00 DIREKTBEF.MONT.KL50MM2	LV480802	ISFT160 3P NH00 DIREKTBEF.MONT.KL95MM2
49805	ISFT160 3P NH00 DRUCKBEF.60MM	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49806	ISFT160 3P NH00 HACKENBEF.60MM	LV480803	ISFT160 3P NH00 HACKENBEF.60MM2 M8
49856	SICHERUNGSUEBERWACHUNG ISFT160	LV480810	SICHERUNGSUEBERWACHUNG F. ISFT160
49813	ISFT250 3P NH1-3 DIREKTBEF.MONT.M10	LV480804	ISFT250 3P NH1 DIREKTBEF.MONT.M10
49814	ISFT250 3P NH1-3 DRUCKBEF.60MM	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49819	ISFT400 3P NH1-3 DIREKTBEF.MONT.M10	LV480806	ISFT400 3P NH2 DIREKTBEF.MONT.M10
49825	ISFT630 3P NH1-3 DIREKTBEF.MONT.M10	LV480808	ISFT630 3P NH3 DIREKTBEF.MONT.M10
49815	ISFT250 3P NH1-3 HACKENBEF.60MM	LV480805	ISFT250 3P NH1 HACKENBEF.60MM2
49816	ISFT250 3P NH1-3 HACKENBEF.100MM	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49820	ISFT400 3P NH1-3 HACKENBEF.60MM	LV480807	ISFT400 3P NH2 HACKENBEF.60MM2
49821	ISFT400 3P NH1-3 HACKENBEF.100MM	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49826	ISFT630 3P NH1-3 HACKENBEF.60MM	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49827	ISFT630 3P NH1-3 HACKENBEF.100MM	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49857	SICHERUNGSUEBERWACHUNG ISFT250	LV480821	SICHERUNGSUEBERWACHUNG F. ISFT250
49858	SICHERUNGSUEBERWACHUNG ISFT400	LV480825	SICHERUNGSUEBERWACHUNG F. ISFT400
49859	SICHERUNGSUEBERWACHUNG ISFT630	LV480828	SICHERUNGSUEBERWACHUNG F. ISFT630
LV480753	DIN-SCHIENENBEFESTIGUNGS-SET F. ISFT100N	LV480753	DIN-SCHIENENBEFESTIGUNGS-SET F. ISFT100N
LV480754	MONTAGEPROFIL SEITLICH F. ISFT100N	LV480754	MONTAGEPROFIL SEITLICH F. ISFT100N
LV480756	KLEMMENABDECKUNG F. ISFT100N(2STK)	LV480756	KLEMMENABDECKUNG F. ISFT100N(2STK)
LV480755	HILFSSCHALTER F. ISFT100N/ISFT160	LV480755	HILFSSCHALTER F. ISFT100N/ISFT160
49877	DIN-SCHIENENBEFESTIGUNGS-SET F. ISFT100	49877	DIN-SCHIENENBEFESTIGUNGS-SET F. ISFT100
49878	TUERDICHTUNGSRAHMEN F. 1X ISFT100	49878	TUERDICHTUNGSRAHMEN F. 1X ISFT100
49879	TUERDICHTUNGSRAHMEN F. 2X ISFT100	49879	TUERDICHTUNGSRAHMEN F. 2X ISFT100
49860	ANSCHLUSSKLEMME ISFT100 3X10MM2(3STK)	49860	ANSCHLUSSKLEMME ISFT100 3X10MM2(3STK)
49861	STIFTVERSCIENUNG F. 2X ISFT100	49861	STIFTVERSCIENUNG F. 2X ISFT100
49862	STIFTVERSCIENUNG F. 3X ISFT100	49862	STIFTVERSCIENUNG F. 3X ISFT100
49863	STIFTVERSCIENUNG F. 4X ISFT100	49863	STIFTVERSCIENUNG F. 4X ISFT100
49890	VERBINDUNGSSTIFTVERSCH. F. 2+3 ISFT100	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49864	ABDECKUNG F. STIFTVERSCIENUNG ISFT100	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49865	EINSPEISESKL.25-95MM2 F.STIFTV.ISFT100	49865	EINSPEISESKL.25-95MM2 F.STIFTV.ISFT100
49885	HILFSSCHALTER F. ISFT100	49885	HILFSSCHALTER F. ISFT100
-	-	LV480817	MONTAGEPROFIL SEITLICH F. ISFT160
49881	TUERAUSSCHNITTSBL. F. 1X ISFT160	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49882	TUERAUSSCHNITTSBL. F. 1X ISFT160+1X ABG.	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49869	KLEMMENABDECKUNG LANG ISFT160 (1STK)	LV480819	KLEMMENABDECKUNG F. ISFT160(1STK)
49880	KLEMMENABDECKUNG LANG ISFT160 (1STK)	LV480819	KLEMMENABDECKUNG F. ISFT160(1STK)
49867	ANSCHLUSSKLEMME ISFT160 3X16MM2 (3STK)	LV480814	ANSCHLUSSKLEMME ISFT160 3X16MM2(3STK)
49866	ANSCHLUSSKLEMME ISFT160 1.5-95MM2 (3STK)	LV480815	DRUCKSTUECK ISFT160 6-50MM2(3STK)
49868	ANSCHLUSSKLEMME ISFT160 12X6MM (3STK)	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
-	-	LV480816	DRUCKST.KONT.PL.ISFT160 6-70MM2(3STK)
-	-	LV480811	STIFTVERSCIENUNG F. 2X ISFT160
-	-	LV480812	STIFTVERSCIENUNG F. 3X ISFT160
-	-	LV480813	STIFTVERSCIENUNG F. 4X ISFT160
-	-	LV480818	EINSPEISESKL.25-95MM2 F.STIFTV.ISFT160
49883	HILFSSCHALTER 1S+10E ISFT160	LV480755	HILFSSCHALTER F. ISFT100N/ISFT160
49892	MELDESCHALTER SICHERUNGS AUSLOES. ISFT160	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
-	-	LV480832	MONTAGEPROFIL SEITLICH F. ISFT250-630
49884	TUERAUSSCHNITTSBL. F. 1X ISFT250	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49887	TUERAUSSCHNITTSBL. F. 1X ISFT400	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49889	TUERAUSSCHNITTSBL. F. 1X ISFT630	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49886	TUERAUSSCHNITTSBL. F. 1X ISFT250+1X ABG.	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49888	TUERAUSSCHNITTSBL. F. 1X ISFT400+1X ABG.	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49872	KLEMMENABDECKUNG ISFT250 (1STK)	LV480824	KLEMMENABDECKUNG F. ISFT250(1STK)
49875	KLEMMENABDECKUNG ISFT400 (1STK)	LV480827	KLEMMENABDECKUNG F. ISFT400(1STK)
49876	KLEMMENABDECKUNG ISFT630 (1STK)	LV480831	KLEMMENABDECKUNG F. ISFT630(1STK)
49870	ANSCHLUSSKLEMME ISFT250 6-150MM2 (3STK)	LV480822	DRUCKST.KONT.PL.ISFT250 70-150MM2(3STK)
49873	ANSCHLUSSKL. ISFT400-630 6-240MM2 (3STK)	LV480826	DRUCKST.KONT.PL.ISFT400 120-240MM2(3STK)
49871	ANSCHLUSSKLEMME ISFT250 16X15MM (3STK)	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
49874	ANSCHLUSSKL. ISFT400-630 21X15MM (3STK)	AUSGELAUFEN	AUSGELAUFEN
-	-	LV480829	DRUCKST.KONT.PL.ISFT630 150-300MM2(3STK)
-	-	LV480823	RAHMENKLEMME ISFT250 35-150MM2(1STK)
-	-	LV480830	RAHMENKLEMME ISFT400-630 95-300MM2(1STK)
LV480874	HILFSSCHALTER 1S+10E ISFT/ISFL250-1250	LV480833	HILFSSCHALTER F. ISFT250-630