

## 10. Leitungsfunktionen:

2	Lautsprecherleitung für Türlautsprecher
6	Mikrofonleitung für Türlautsprecher
~6 / ~7	Versorgungsspannung 11 V~
11	Steuerleitung für Türöffnerrelais
12	Mikrofonleitung für Wohntelefon
13	Masseleitung
14	Tonrufeingang (Rufsignal als Ton)
15	Wechselspannungsrufeingang (Rufsignal als Summer/Klingel)
16	Lautsprecherleitung für Wohntelefon
18	Tonrufsignal „Alphaton“
19	Tonrufsignal für Rufunterscheidung
21	Schaltkontakt für Türöffner
40	Rufsignaleingang für Türumschaltung
41	Löschfunktion bei Türumschaltung
51 / 52	Potentialfreier Schaltkontakt (max. 24 V / 0,1 A)
55	Signalleitung für LED-Anzeige
65	Signalleitung für Codeschloß
66 / 67	Speisespannung für Codeschloß
LT	Schaltkontaktausgang Lichttaster (max. 24 V / 0,1 A)
K	Versorgungsleitung für Klingeltaster
K1	Rufleitungen (Klingel-/Summer-/Tonruf)
K1..K4	Türumschaltung Türe 1
K2	Türumschaltung Türe 2
S/M/Ö	Potentialfreier Umschaltkontakt (max. 24 V / 1 A)
X / X1 / X2	Schaltkontakte der Türumschaltung
Y / Y1 / Y2	Schaltkontakte der Türumschaltung
Z / Z1 / Z2	Schaltkontakte der Türumschaltung
+/-	Versorgungsspannung 12 V=