

(1) Posibilidades máximas de montaje de los contactos auxiliares.

Contactores		Contactos aditivos instantáneos				Temporizados	
Tipo	Número de polos y calibre	Montaje lateral	Montaje frontal			Montaje frontal	
			1 contacto	2 contactos	4 contactos		
~	3P	LC1 D09...D38	1 a la izquierda	y -	1	o 1	o 1
		LC1 D80...D95 (50/60 Hz)	1 de cada lado	o 2	y 1	o 1	o 1
		LC1 D40A ...D65A	1 a la izqda. o 1 a la dcha.	y -	1	o 1	o 1
		LC1 D80 y D95 (50 o 60 Hz)	1 de cada lado	y 2	y 1	o 1	o 1
		LC1 D115 y D150	1 a la izquierda	y -	1	o 1	o 1
4P	LC1 DT20...DT40	1 a la izquierda	y -	1	o 1	o 1	
	LC1 DT60A...D80A	1 a la izqda. o 1 a la dcha.	y -	1	o 1	o 1	
	LC1 D115	1 de cada lado	y 1	o 1	o 1	o 1	
=	3P	LC1 D09...D38	-	-	1	o 1	o 1
		LC1 D40A ...D65A	-----	-	1	o 1	o 1
		LC1 D80 y D95	-	1	o 1	o 1	o 1
		LC1 D115 y D150	1 a la izquierda	y -	1	o 1	o 1
4P	LC1 DT20...DT40	-	-	1	o 1	o 1	
	LC1 DT60A...D80A	-	-	1	o 1	o 1	
	LC1 D115	1 de cada lado	-	y 1	o 1	o 1	
BC	3P	LC1 D09...D38	-	-	1	-	-
(4)	4P	LC1 DT20...DT40	-	-	1	-	-

(2) No son compatibles con los contactores LC1 D40A...LC1 D95 en corriente continua.

(3) Aparato provisto de 4 bornas de continuidad de las masas de blindaje.

(4) BC: bajo consumo.