

# Contacteurs auxiliaires

## Contacteurs auxiliaires TeSys K

Pour circuit de commande en courant continu

TeSys K



CA4 KN40●●●●

### Contacteurs auxiliaires basse consommation (circuit de commande en courant continu)

- Fixation sur profilé largeur 35 mm ou par vis Ø4.
- Vis maintenues desserrées.

Circuit de commande Consommation	Contacts auxiliaires		Référence de base à compléter par le repère de la tension <sup>(1)</sup>
<b>Raccordement par vis-étriers</b>			
1,8 W	4	–	CA4KN40●●
	3	1	CA4KN31●●
	2	2	CA4KN22●●
<b>Raccordement par bornes à ressort</b>			
1,8 W	4	–	CA4KN403●●
	3	1	CA4KN313●●
	2	2	CA4KN223●●
<b>Raccordement par cosses Faston 1 clip de 6,35 ou 2 x 2,8</b>			
1,8 W	4	–	CA4KN407●●
	3	1	CA4KN317●●
	2	2	CA4KN227●●
<b>Raccordement par cosses Faston 1 clip de 6,35 ou 2 x 2,8</b>			
1,8 W	4	–	CA4KN405●●
	3	1	CA4KN315●●
	2	2	CA4KN225●●

(1) Repères des tensions du circuit de commande existantes (délai variable, consulter notre agence régionale) :  
**Contacteurs auxiliaires CA4 K** (Bobine à large plage : 0,7...1,3 Uc)

Volts ~	12	20	24	48	72	110	120
Repère	JW3	ZW3	BW3	EW3	SW3	FW3	GW3