

PB103954-40



Compact NSX100/160/250.

PB103279-44



Compact NSX400/630.

Ortak özellikler

Nominal gerilimler

Yalıtım gerilimi (V)	Ui	800
Darbe dayanım gerilimi (kV)	Uimp	8
Çalışma gerilimi (V)	Ue	AC 50/60 Hz 690
Yalıtım için uygunluk	IEC/EN 60947-2	var
Kullanım kategorisi		A
Kirlilik derecesi	IEC 60664-1	3

Devre kesiciler

Kesme kapasitesi seviyeleri

IEC 60947-2'ye göre elektriksel özellikler

Nominal akım (A) **In** 40 °C

Kutup sayısı

Kesme kapasitesi (kA rms)

Icu	AC 50/60 Hz	220/240 V
		380/415 V
		440 V
		500 V
		525 V
		660/690 V

(1) OSN: Yüksek akım taşıyan nötrler (örneğin, 3. harmonikler) için Aşırı Boyutlanmış Nötr koruması.

(2) ZSI: Pilot kablolar kullanarak Bölge Seçici Kilitleme.

(3) Sadece termik manyetik üniteyle B ve F tipleri için 3P muhafazada 2P devre kesici.

Ortak özellikler

Kontrol

Manuel	Mandallı	■
	Doğrudan veya uzatmalı döner kurma kolu ile	■
Elektriksel	Uzaktan kumanda ile	■

Modeller

Sabit		■
Çekmeceli	Soket kaidesi	■
	Gövde	■

NSX100

B F N H S L

NSX160

B F N H S L

NSX250

B F N H S L

NSX400

F N H S L

NSX630

F N H S L

100

2⁽³⁾, 3, 4

160

2⁽³⁾, 3, 4

250

2⁽³⁾, 3, 4

400

3, 4

630

3, 4

40	85	90	100	120	150	40	85	90	100	120	150	40	85	90	100	120	150	40	85	100	120	150	40	85	100	120	150
25	36	50	70	100	150	25	36	50	70	100	150	25	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150
20	35	50	65	90	130	20	35	50	65	90	130	20	35	50	65	90	130	30	42	65	90	130	30	42	65	90	130
15	25	36	50	65	70	15	30	36	50	65	70	15	30	36	50	65	70	25	30	50	65	70	25	30	50	65	70
-	22	35	35	40	50	-	22	35	35	40	50	-	22	35	35	40	50	20	22	35	40	50	20	22	35	40	50
-	8	10	10	15	20	-	8	10	10	15	20	-	8	10	10	15	20	10	10	20	25	35	10	10	20	25	35