

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001617

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 电感式接近开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.10-2016
生产企业名称: SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA
生产企业地址: 52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人: 子清
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001617

产品系列、型号、规格:

XS7C2, XS7C4, XS8C2, XS8C4: U_i : 250V; U_{imp} : 0.8kV, 2.5kV, 4kV; U_e : 12~48VDC, 24~240VAC/DC; I_e : 0-100mA DC, 0-200mA DC, 5-300mA AC/5-200mA DC; 使用类别: AC-140, DC-13; S_n : 15mm, 20mm, 40mm; f : 200Hz, 300Hz; 外壳防护等级: IP65, IP67; 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章: 竺晓梅

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001617

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

型号说明

XS	8	C2	A	I	P	C	M12	TF
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

- I 产品型号**
XS : 电感式接近开关
- II 产品类别**
7 : 标准检测距离
8 : 加长检测距离
- III 产品尺寸**
C2 : 立方体形(40x40x70)
C4 : 长方体形(40x40x117)
- IV 外壳材料**
A : 塑料
- V 机械安装方式**
1 : 埋入式
4 : 非埋入式
- VI 输出类型**
C : DC 2 线, 特殊接线 (见注 1)
D : DC 2 线, 标准接线 (见注 1)
M : AC/DC 交直流通用, 2 线
N : DC 4 线, NPN 输出
P : DC 4 线, PNP 输出
- VII 输出功能**
A : 1 个输出, NO (常开)
B : 1 个输出, NC (常闭)
C : 2 个输出, NO + NC (常开和常闭)
P : 1 个输出, NO / NC (常开或常闭) 可切换的
- VIII 联接方式**
M12 : ISO M12 x 1 连接头
U20 : 1/2"-20 UNF 连接头
U78 : 7/8"-16 UN 连接头
G13 : PG13.5 电缆密封管螺纹孔
P20 : ISO M20 电缆密封管螺纹孔
N12 : 1/2" NPT 电缆密封管螺纹孔
- IX 可选项**
空白: 标准产品
TF : 客户定制产品
TT : 客户定制产品

注 1: 标准 / 特殊接线 (仅适用于 M12 连接头)

标准接线: NO 输出连接到 3 号和 4 号针, NC 输出连接到 1 号和 2 号针
特殊接线: NO 输出连接到 1 号和 4 号针

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001617

产品系列、型号、规格(附件):

Designation								
XS	8	C2	A	I	P	C	M12	TF
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
I Product type								
XS : Inductive proximity switch								
II Product class								
7 : Normal sensing distance								
8 : Increased sensing distance								
III Product format								
C2 : Cubic (40x40x70)								
C4 : Rectangular (40x40x117)								
IV Housing material								
A : Plastic								
V Mechanical installation (in metallic environment)								
1 : Embeddable								
4 : Non-embeddable								
VI Type of output								
C : DC 2 wires, with specific wiring (see note 1)								
D : DC 2 wires, with standard wiring (see note 1)								
M : AC/DC 2 wires								
N : DC 4 wires, with NPN output								
P : DC 4 wires, with PNP output								
VII Output functioning								
A : 1 output, NO (normally open)								
B : 1 output, NC (normally closed)								
C : 2 outputs, NO + NC (normally open and normally closed)								
P : 1 output, NO / NC (normally open or normally closed), programmable by wiring								
VIII Method of connection								
M12 : Connector ISO M12 x 1								
U20 : Connector 1/2"-20 UNF								
U78 : Connector 7/8"-16 UNF								
G13 : Threaded hole for PG13.5 cable gland								
P20 : Threaded hole for ISO M20 cable gland								
N12 : Threaded hole for 1/2" NPT cable gland								
IX Option								
Blank: standard product								
TF: for specific customer requirement								
TT: for specific customer requirement								

Note 1 : standard / specific wiring (for M12 connector only)
 - Standard wiring : NO output connected to pins 3 and 4,
 NC output connected to pins 1 and 2
 - Specific wiring : NO output connected to pins 1 and 4

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。