



产品认证证书

证书编号: CQC2010010305449787

申请人名称及地址

施耐德电气(中国)有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路669号

制造商名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA(V054246)
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

产品名称和系列、规格、型号

电感式接近开关

XS5, XS6: Ui:250VAC/300VDC; 使用类别: AC-140, DC-12; Ue: AC/DC24-240V, DC 12-48V; Ie: 1.5-100mA (DC), 200mA (DC), 5-300mA (AC), 5-200mA (DC), 5-200mA (AC/DC); Sn: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 4mm, 5mm, 7mm, 8mm, 10 mm, 12mm, 15mm, 22mm, 30mm; f:500 Hz, 800 Hz, 1000 Hz, 1200 Hz, 1300 Hz, 1400 Hz, 2000 Hz, 2500 Hz, 5000 Hz, 300 Hz(DC supply)/25 Hz(AC supply), 500 Hz(DC supply)/25 Hz(AC supply), 1000 Hz(DC supply)/25 Hz(AC supply); IP67, IP68; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.10-2016

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 08 月 25 日 有效期至: 2025 年 08 月 17 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任:

陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0372786



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2010010305449787

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric (China) Co. Ltd. Shanghai Branch
No. 669, Suide Road, Putuo District, Shanghai, China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA (V054246)
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Inductive Proximity Switch

XS5, XS6: Ui:250VAC/300VDC; Utilization Category: AC-140, DC-12; Ue: AC/DC24-240V, DC 12-48V; Ie: 1.5-100mA (DC), 200mA (DC), 5-300mA (AC), 5-200mA (DC), 5-200mA (AC/DC); Sn: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 4mm, 5mm, 7mm, 8mm, 10 mm, 12mm, 15mm, 22mm, 30mm; f:500 Hz, 800 Hz, 1000 Hz, 1200 Hz, 1300 Hz, 1400 Hz, 2000 Hz, 2500 Hz, 5000 Hz, 300 Hz(DC supply)/25 Hz(AC supply), 500 Hz(DC supply) /25 Hz(AC supply), 1000 Hz(DC supply) /25 Hz(AC supply); IP67, IP68

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.10-2016

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: Aug.25,2020

Valid until: Aug.17,2025

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0372786



产品认证证书

附录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2010010305449787

纸号: 372786

型号解释:

XS5	30	B	1	C	A	L08M12	TT	TQ
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
I	开关类型 XS5 - 常规检测距离型 (优化型) XS6 - 检测距离增强型 (通用型)							
II	外形尺寸 06 - 直径6.5mm, 无螺纹 08 - 直径8mm, 螺纹 12 - 直径12mm, 螺纹 18 - 直径18mm, 螺纹 30 - 直径30mm, 螺纹							
III	外壳材料 B - 铜合金							
IV	序列号或应用型 L - 长基座 1 - 优化型/通用型 4 - 非埋入式、感应距离增强型 5 - 非埋入式、非常感应距离增强型 (对Sn=30mm)							

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2010010305449787

纸 号: 372786

V	输出 P - 3线DC PNP N - 3线DC PNP D - 2线DC C - 2线DC 汽车应用型 M - 2线AC/DC
VI	功能 A - NO (常开) B - NC (常闭)
VII	线缆和连接 Lx 或 Lxx - PVC 电缆, x或xx 代表线缆长度 Px 或 Pxx - PUR电缆, x或xx 代表线缆长度 M12 - ISO M12 连接器 U20 - 1/2 in. 20UNF 连接器 LxxM12 - 带电缆的ISO M12连接器 LxxU78 - 带电缆的7/8 in. 16UN连接器
VIII	其他后缀为特定的温度范围内 空白 - 正常温度范围 (-25°C~70°C) TF - 冷的温度范围 (-40°C~70°C) TT - 热温度范围 (-25°C~85°C)
IX	其他后缀的特定包装 空白 - 正常包装(单个) TQ - 散装包装. 注: 这种后缀仅出现在批量包装标签, 它不会出现在产品

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>