

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001614

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 电感式接近开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.10-2016
生产企业名称: SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA
生产企业地址: 52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001614

产品系列、型号、规格:

XS5, XS6; Ui:250VAC/300VDC; 使用类别: AC-140, DC-12; Ue: AC/DC24-240V, DC 12-48V; Ie: 1.5-100mA (DC), 200mA (DC), 5-300mA (AC), 5-200mA (DC), 5-200mA (AC/DC); Sn: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 4mm, 5mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 22mm, 30mm; f:500 Hz, 800 Hz, 1000 Hz, 1200 Hz, 1300 Hz, 1400 Hz, 2000 Hz, 2500 Hz, 5000 Hz, 300 Hz(DC supply)/25 Hz(AC supply), 500 Hz(DC supply)/25 Hz(AC supply), 1000 Hz(DC supply)/25 Hz(AC supply); IP67, IP68; 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市市辖区朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001614

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

XS5 I	30 II	B III	I IV	C V	A VI	LOSM12 VII	TT VIII	TQ IX
I	开关类型 XS5 - 常规检测距离型 (优化型) XS6 - 检测距离增强型 (通用型)							
II	外形尺寸: 06 - 直径6.5mm, 无螺纹 08 - 直径8mm, 螺纹 12 - 直径12mm, 螺纹 18 - 直径18mm, 螺纹 30 - 直径30mm, 螺纹							
III	外壳材料 B - 铜合金							
IV	序列号或应用型 L - 长基座 I - 优化型/通用型 4 - 非埋入式, 感应距离增强型 5 - 非埋入式, 非常感应距离增强型 (对Sn=30mm)							
V	输出 P - 3线DC PNP N - 3线DC PNP D - 2线DC C - 2线DC 汽车应用型 M - 2线AC/DC							
VI	功能 A - NO (常开) B - NC (常闭)							
VII	线缆和连接 Lx 或 Lxx - PVC 电缆, x或xx 代表线缆长度 Px 或 Pxx - PUR 电缆, x或xx 代表线缆长度 M12 - ISO M12 连接器 U20 - 1/2 in. 20UNF 连接器 LxxM12 - 带电缆的ISO M12连接器 LxxU78 - 带电缆的7/8 in. 16UN连接器							
VIII	其他后缀为特定的温度范围内 空白 - 正常温度范围 (-25°C-70°C) TF - 冷的温度范围 (-40°C-70°C) TT - 热温度范围 (-25°C-85°C)							
IX	其他后缀的特定包装 空白 - 正常包装(单个) TQ - 散包装 注: 这种后缀仅出现在批量包装标签, 它不会出现在产品							

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市市辖区朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。