



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3CM
Application	Aplikacja zapewniająca dialog człowiek-maszyna
Kategoria	Kompletna obudowa
Wysokość obudowy	400 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	250 mm
Typ akcesoriów instalacyjnych	System podwieszania
Przeznaczenie urządzenia	Interfejs
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi z zamkiem 2 szyna 1 płyta wzmacniana 1 rama frontowa 1 płyta dławika kablowego

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Korpus jednoczęściowy
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	Tyłny: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Dostępność do działań	Tył
Części wymowlalne	Drzwi zawiasami Rama Wkrętami 2 szyny Wkrętami Płytką przepustu kablowego Wkrętami

Materiał	Obudowa i front: stal Rama: aluminium
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Płyta czołowa: szary (RAL 7040)
Masa produktu	16,7 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	16,7 kg
Wysokość dla opakowania 1	42 cm
Szerokość dla opakowania 1	62 cm
Długość dla opakowania 1	27 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Contractual warranty

Gwarancja	18 months
-----------	-----------