Produktdatenblatt
Technische Daten

GV2G454
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 4Abgangsstellen, 54mm Abstand



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2G
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Kompatible Produktfamilie	TeSys - GV2 TeSys - U TeSys - D TeSys - K
Anzahl von Abgängen	4
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	63 A
Anschlussraster	54 mm

Zusatzmerkmale

Montageort	An Klemme
Nennisolationsspannung Ui	690 V
Länge	216 mm
Produktgewicht	0,085 kg

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0640 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktökobilanz

Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate