

# Karta danych technicznych produktu

## TCSESU053FN0

### Parametry



#### Parametry podstawowe

Gama produktów	ConneXium
Typ produktu lub komponentu	Niezarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 5 port(y) kabel miedziany
Maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony

#### Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Ekranowane RJ45 kabel miedziany
Medium wsparcia transmisji	Skръtki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany
Maximum cable distance between devices	100 m kabel miedziany
Usługa sieci Ethernet	Auto MDI/MDX Automatyczna negocjacja między 10/100 Mbit/s i tryb duplex Przechowywanie i przekazywanie otrzymanych danych Automatyczna zmiana polaryzacji
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V
Graniczne napięcie zasilające	9,6...32 V DC SELV
Pobór mocy	2,2 W
Przylącza elektryczne	Złącze odłączalne 3 żył zasilanie
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Miedziany port aktywności: 1 LED na kanał Zasilanie: 1 LED 10 lub 100 Mbit/s prędkość przesyłu: 1 LED na kanał
System okablowania do sieci Ethernet	Switche TF
Szerokość	25 mm
Wysokość	114 mm
Głębokość	79 mm
Masa produktu	0,113 kg

#### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	0...95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP30
Normy	CSA C22.2 nr 142 CUL 508
Certyfikaty produktu	CE

#### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------