


Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Accessoires de raccordement (Cu ou Al)

Prises arrière

	2 courtes		LV432475	58.00
	2 longues		LV432476	70.00


Bornes

	Pour 1 câble de 35 à 300 mm ²	lot de 3	LV432479	91.50
		lot de 4	LV432480	122.00
	Pour 2 câbles de 35 à 240 mm ²	lot de 3	LV432481	133.00
		lot de 4	LV432482	177.00
Prise de tension pour borne	lot de 2	LV429348	13.60	

Plages (Livré avec 2 (ou 3) séparateurs de phases)

	Plages-équerrées	lot de 3	LV432484	96.80
		lot de 4	LV432485	129.00
	Plages sur chant	lot de 3	LV432486	143.00
		lot de 4	LV432487	190.00


Épanouisseurs (pour raccordement amont ou aval)

	Connectique séparée	52,5 mm	3P	LV432490	45.80
			4P	LV432491	61.00
	70 mm	3P	LV432492	85.50	
		4P	LV432493	114.00	

Cosses pour câbles cuivre (fourni avec 2 ou 3 séparateurs de phases)

	Pour câble 240 mm ²	lot de 3	LV432500	41.30
		lot de 4	LV432501	55.00
	Pour câble 300 mm ²	lot de 3	LV432502	48.80
		lot de 4	LV432503	65.00

Cache-borne

	Courts	3/4P	1 pc.	LV432592	30.00
	Longs	3/4P	1 pc.	LV432594	38.00
	Longs, pour épanouisseur, pas de 52,5 mm (livrés avec plaque isolante)	3/4P	1 pc.	LV432596	52.00

Séparateur de phases

		lot de 6	LV432570	26.00
--	--	----------	-----------------	-------


3

3.1

Prix unitaire en CHF (hors TVA.)

Auxiliaires électriques


Contact auxiliaire (inverseur)



OF ou CAM (avancé à la manoeuvre)	29450	30.00
OF ou CAM, bas niveau (avancé à la manoeuvre)	29452	30.00


Bloc de signalisation et de mesure

Bloc ampèremètre (4P)



Calibre (A)	400	LV432656	743.00
	600	LV432856	743.00


Bloc transformateurs de courant (4P)



Calibre (A)	400	LV432658	596.00
	600	LV432858	596.00

Commandes rotatives


Commandes rotatives prolongées



Pour Compact INS320/400/630 à commande standard	31052	101.00
Pour Compact INS320/400/630 à commande rouge et plastron jauné ⁽¹⁾	31053	101.00
Pour inverseur monobloc INS320/400/630	31055	76.00


Verrouillage, interverrouillage

Verrouillage du maneton




De la poignée par 1 à 3 cadenas (en position ouvert)	Incorporé	
Par serrure	Dispositif mécanique	31088 35.00
	+ serrure Ronis 1351B.500	41940 58.00
	ou + serrure Profalux KS5 B24 D4Z	42888 111.00

Verrouillage pour inverseur monobloc INS



De la poignée par 1 à 3 cadenas (en position ouvert)	Incorporé	
Par serrure	Dispositif mécanique	31097 37.00
	+ serrure Ronis 1351B.500	41940 58.00
	ou + serrure Profalux KS5 B24 D4Z	42888 111.00


Interverrouillage pour INS/INV à commande rotative direct ou prolongée



Mécanique pour INS320/400/630	31074	136.00
Par serrure	Dispositif mécanique	2 x 31088 35.00
	+ serrure Ronis 1351B.500 (2 serrures/1 clés)	41950 111.00
	ou + serrure Profalux KS5 B24 D4Z (1 serrure/1 clé)	42878 111.00

Accessoires d'installation

Cadre de face avant



Pour interrupteur	31080	16.00
Pour bloc ampèremètre, IP40	LV429318	25.00

Accessoires de plombage

LV429375	15.00
----------	-------

Pièces de rechange

100 étiquettes de repérage	29314	28.00
Sachet de visserie	LV432552	6.60
Poignée noire	31084	41.00
Poignée rouge ⁽¹⁾	31085	41.00
Hublot pour INV320/400/630	31090	30.00

⁽¹⁾ L'interrupteur de base doit être d'origine avec un plastron jaune.