
00000
PP-YYYY-Www
RE17LMBM
Made in Indonesia
T : 0,1s-100h
U : 24-240VAC 50-60Hz
: 0,7A (20°C)
IEC61812-1
LISTED 44UF
IND.CONT.EQ.
A1
Y1
A2
18
R
MULTI
A
At
H
Ht
B
C
Di
D
Ac
Bw
T=t1+t2+t3
Telemecanique
Use copper conductors only
TORQUE:
0,6...1N.m
5.3...8.8lbf.in
6mm
2x 0,5...2,5mm2
20...14AWG
2x 0,5...1,5mm2
20...16AWG


A1 Y1
1–10min
6–60min
1–10h
10–100h
6–60s
1–10s
0,1–1s
RE17
LMBM
18 A2 A2