


A associer avec têtes, voir pages 26 à 73

Unités de commande et de signalisation Ø 22

Harmony XB4 métallique

Corps à contact - Raccordement par vis-étriers



ZB4BZ009




ZBE101




ZBE203



ZB4BZ101




ZB4BZ106



ZBE501



ZB2BE101



ZBZ001

Embase de fixation			
Utilisation pour	Vente par quantité indivisible	Référence unitaire	Masse kg/lb
Bloc électrique (contact ou lumineux)	10	ZB4BZ009	0,038/0,084

Fonctions à contacts (1)

A raccordement par vis-étriers (Système anti-desserrage Schneider Electric)

Contacts pour applications standard							
Désignation	Type de contacts			Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb	
Bloc contacts	Simple	1	-	5	ZBE101	0,011/0,024	
				5	ZBE102	0,011/0,024	
	Double	2	-	5	ZBE203	0,020/0,044	
				5	ZBE204	0,020/0,044	
	Simple avec embase	1	1	5	ZBE205	0,020/0,044	
				1	ZB4BZ101	0,053/0,117	
		-	1	1	ZB4BZ102	0,053/0,117	
				1	ZB4BZ103	0,062/0,137	
		-	2	-	1	ZB4BZ104	0,062/0,137
					1	ZB4BZ105	0,062/0,137
	1	2	1	ZB4BZ141	0,072/0,159		

Contacts pour applications particulières							
Pour application	Type de contacts	Désignation			Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse kg/lb
Faible charge	Simple	Standard	1	-	5	ZBE1016	0,012/0,026
					5	ZBE1026	0,012/0,026
		Ambiance poussières (2) (IP5X, poussière 50 µm)	1	-	5	ZBE1016P	0,012/0,026
					5	ZBE1026P	0,012/0,026
Contacts décalés	Simple	Fermeture avancée "F"	1	-	5	ZBE201	0,011/0,024
		Ouverture retardée "O"	-	1	5	ZBE202	0,011/0,024
	Simple(s) avec embase	Chevauchants "F"+"O"	1	1	5	ZB4BZ106	0,062/0,137
		Décalés "F"+"F"	2	-	5	ZB4BZ107	0,062/0,137
Forte charge	Simple	Standard (3)	1	-	1	ZBE501	0,020/0,044
					1	ZBE502	0,020/0,044
					2	ZBE503	0,032/0,071
					2	ZBE504	0,032/0,071
					1	ZBE505	0,032/0,071
Blocs de contact supplémentaires pour forte charge	Simple	Standard (4)	1	-	1	ZB2BE101	0,020/0,044
					1	ZB2BE102	0,020/0,044

Porte-étiquettes, étiquettes à marquer et logiciel de création d'étiquettes			
Désignation	Vente par quantité indivisible	Référence unitaire	Masse kg/lb
Porte-étiquettes encliquetable sur blocs électriques à raccordement par vis-étriers pour repérage d'un bouton ou voyant XB4B (5)	10	ZBZ001	0,001/0,002
Planche de 50 étiquettes à marquer pour porte-étiquette ZBZ001	10	ZBY001	0,023/0,051

(1) Les blocs permettent de composer des corps à contacts : nombre maximal de niveaux possibles : 3. Soit 3 x 3 contacts simples ou 3 contacts doubles + 3 contacts simples (les contacts doubles occupant les 2 premiers niveaux). Le nombre maximal de contacts est spécifié en page 24.

(2) Il n'est pas possible de fixer un bloc de contact supplémentaire à l'arrière de ces blocs.

(3) Il n'est pas possible d'associer ces contacts à des fonctions lumineuses.

(4) A fixer à l'arrière des contacts ZBE50.

(5) Porte-étiquettes non compatible avec corps à contact forte charge.