



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVB Universal
Typ produktu lub komponentu	Podstawa z pokrywą
Nazwa komponentu	XVBC
Materiał	Glass reinforced polyamide: base unit Poliwęglan: element pokrywy

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Mocowane rurkowe lub bezpośrednie
Średnica montażowa	70 mm
Przeznaczenie urządzenia	Zespoły bez rurki rozładowniczej przez rozbłysk
Przylączy elektryczne	1 złącze dla wejście standardowe
Wprowadzenie kablowe	Wejście od spodu lub boczne
Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy, do 5 elementów
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Masa produktu	0,19 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CCC UL 508 GOST CSA C22-2 No 14
Normy	EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)
----------------------	---------------------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	199 g
Wysokość dla opakowania 1	8,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,877 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	288
Waga dla opakowania zbiorczego 3	71,516 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------