



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	1L + N
Length in 18 mm modules	12

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	12 N + 1 L
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 1P + N
Rozstaw przyłączy	9 mm pomiędzy fazą a przewodem neutralnym
Typ podłączenia	Ząb
Odstęp między drogami	18 mm
Oznakowanie	N L
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
Dostarczane wyposażenie	End-pieces Tooth covers
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	80 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) F/N
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 61439-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sposób montażu	Poziomy
Miejsce montażu	Góra na zaciski typu tunelowego
Szerokość w modułach 9 mm	24
Wysokość	32 mm
Szerokość	218 mm
Głębokość	27 mm
Masa produktu	93 g
Kolor	Biały (RAL 9003)
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60439-1
Odporność ogniowa	960 °C (30 s) zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60439-1
Stopień ochrony IP	IP20 z końcówkami i osłonami zębów

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	90 g
Wysokość dla opakowania 1	3,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	2,7 cm
Długość dla opakowania 1	27,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,153 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	5,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	16 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	31 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	600
Waga dla opakowania zbiorczego 3	87,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	75 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.