



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	3L + N
Length in 18 mm modules	12

### Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	4 N + 3 L (wyrównane)
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 3P + N 1 3P 3 1P + N
Rozstaw przyłączy	9 mm pomiędzy fazą a przewodem neutralnym 18 mm pomiędzy fazami
Typ podłączenia	Ząb
Odstęp między drogami	54 mm
Oznakowanie	N L1 N L2 N L3
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
Dostarczane wyposażenie	End-pieces Tooth covers
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	80 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) F/N 400 V prąd przemienny (AC) F/F
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	440 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 61439-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sposób montażu	Poziomy
Miejsce montażu	Góra na zaciski typu tunelowego
Szerokość w modułach 9 mm	24
Wysokość	32 mm
Szerokość	218 mm
Głębokość	28 mm
Masa produktu	150 g
Kolor	Biały (RAL 9003)
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vig Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vig Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vig Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vig iCG40 Acti9 Acti9 iLD40

## Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60439-1
Odporność ogniowa	960 °C ( 30 s ) zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60439-1
Stopień ochrony IP	IP20 z końcówkami i osłonami zębów

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	148 g
Wysokość dla opakowania 1	3,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	2,8 cm
Długość dla opakowania 1	27,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,863 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	16,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	31 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	600
Waga dla opakowania zbiorczego 3	107,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	75 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów