

Fiche produit

Caractéristique

GVAN11

TeSys GV - contact auxiliaire - 10+1F



Principales

gamme	TeSys
nom abrégé de l'appareil	GVAN
fonction produit	bloc de contact auxiliaire
accessoires associés	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV2RT GV3L GV3P
emplacement de montage	côté gauche
composition des pôles	1F+10
mode de raccordement	borniers à vis-étrier 1 câble 1...2.5 mm ² - rigidité du câble: rigide borniers à vis-étrier 2 câble 1...2,5 mm ² - rigidité du câble: rigide borniers à vis-étrier 1 câble 0.75...2.5 mm ² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble borniers à vis-étrier 2 câble 0.75...2.5 mm ² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble borniers à vis-étrier 2 câble 0,75...1,5 mm ² - rigidité du câble: souple - avec embout borniers à vis-étrier 1 câble 0.75...1.5 mm ² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	600 V - conformément à UL 508 690 V - conformément à IEC 60947-1 600 V - conformément à CSA C22.2 No 14
[Ue] tension assignée d'emploi	48 à 690 V AC 24...240 V DC
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
type de protection	GB2CB...disjoncteur valeur selon la tension de fonctionnement pour Ue <= 415 V fusible gG <= 10 A
durée de vie mécanique	100000 cycle
courant commuté minimum	5 mA
tension de commutation minimale	17 V
puissance assignée d'emploi en VA	300 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 400 VA à 690 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 500 VA à 110...127 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 500 VA à 500 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 650 VA à 440 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 720 VA à 230...240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 850 VA à 380...415 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
puissance assignée d'emploi en W	120 W à 240 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle

	140 W à 110 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 140 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 180 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 240 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle
couple de serrage	<= 1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
hauteur	89 mm
largeur	9,3 mm
profondeur	66 mm
poids	0,05 kg

Environnement

caractéristique d'environnement	environnement normal
---------------------------------	----------------------