



Disjoncteurs iC60H

bornes doubles (courbes B, C, D)


(suite)




Position d'installation indifférente.



IP20



IP40



Encliquetage sur rail DIN de 35 mm.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques principales

Selon CEI/EN 60947-2

Tension d'isolement (Ui)	500 V CA
Degré de pollution	3
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	6 kV
Déclenchement thermique	Température de référence 50 °C
	Déclassement en température Voir module CA908007
Déclenchement magnétique	Courbe B 4 In ± 20 %
	Courbe C 8 In ± 20 %
	Courbe D 12 In ± 20 %
Catégorie d'utilisation	A

Selon CEI/EN 60898-1


Classe de limitation	3
Pouvoir de coupure et de fermeture assigné sur un seul pôle (Icn1)	Icn1 = Icn

Caractéristiques complémentaires

Degré de protection (CEI 60529)	Appareil seul	IP20
	Appareil en coffret modulaire	IP40
		Classe d'isolement II
Endurance (O-F)	Electrique	10000 cycles
	Mécanique	20000 cycles
Catégorie de surtension (CEI 60364)		IV
Température de fonctionnement		-35 °C à +70 °C
Température de stockage		-40 °C à +85 °C
Tropicalisation (CEI 60068-1)		Exécution 2 (humidité relative de 95 % à 55 °C)

Démontage disjoncteur iC60 (bornes doubles) peigne en place

Peigne en bas




Peigne en haut



- 1- Déverrouiller le "clip" du bas
- 2- Déverrouiller le "clip" du haut
- 3- Déposer le disjoncteur

Dimensions (mm)



Masse (g)

Disjoncteur

Type	iC60H
1P	125
2P (1P+N)	250
3P	375
4P	500