



Parametry podstawowe

Gama produktów	Magelis XBTGT
Typ produktu lub komponentu	Zaawansowany panel ekranu dotykowego
Typ wyświetlacza	Podświetlony monochromatyczny STN LCD
Kolor wyświetlacza	Niebieski i biały 16 odcieni szarości
Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 pixels QVGA
Rozmiar wyświetlacza	5.7 inch
Rodzaj oprogramowania	Oprogramowanie konfiguracyjne
Oznaczenie oprogramowania	Vijeo Designer
System operacyjny	Magelis
Nazwa procesora	CPU RISC
Częstotliwość taktowania procesora	133 MHz
Opis pamięci	128 kB SRAM kopia zapasowa danych z bateria litowa zapasowy 16 MB flash EPROM pamięć aplikacji
Połączenie typu zintegrowanego	Męskie SUB-D 9 złącze łączy szeregowo COM1 z RS232C/RS422/RS485 interface w <= 115,2 kbits/s Zdemontowalny blok zacisków śrubowych łączy zasilanie Port USB typ A port master (V1.1), kompatybilność z port komunikacyjny terminalu Modicon M340 RJ45 złącze łączy szeregowo COM2 z RS485 interface w <= 187.5 kbit/s
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	6 kV zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
Wymiary wycięcia (otworu)	156 (+ 1/- 0) x 123.5 (+ 1/- 0) mm

Parametry uzupełniające

Strefa dotykowa	1024 x 1024
Panel dotykowy	Analogowy
Żywotność podświetlenia	58000 godzin
Janość	8 poziomów przez panel dotykowy
Kontrast	8 poziomów przez panel dotykowy
Czcionka znaku	Tajwański (chiński tradycyjny) ASCII (znaki europejskie) Japoński (ANK, Kanji) Koreański Chiński (chiński uproszczony)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Zasilanie	Źródło zewnętrzne
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	19,2...28,8 V
Prąd rozruchowy	30 A
Pobór mocy	18 W
Sygnalizacja lokalna	1 LED (green or orange) for normal operation or backlighting faulty

Protokoły do pobierania	Telemecanique Modicon FIPWAY Telemecanique Modicon Modbus Plus Telemecanique Modicon Modbus TCP/IP Telemecanique Modicon Modbus Mitsubishi Melsec third party protocols Omron Sysmac protokoły dla osób trzecich Rockwell Automation Allen-Bradley third party protocols Siemens Simatic third party protocols Telemecanique Modicon Uni-TE
Zegar czasu rzeczywistego	Wbudowany
Montaż produktu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez 2 zapinki sprężynowe Przez 4 klamry śrubowe
Materiał z przodu	PPT
Materiał obudowy	PPT
Oznakowanie	CE
Szerokość	167,5 mm
Wysokość	135 mm
Głębokość	59,5 mm
Masa produktu	1 kg

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
Normy	EN 61131-2 CSA C22.2 Nr 14 FCCklasa A IEC 61000-6-2 UL 1604 UL 508
Certyfikaty produktu	CSA Klasa 1 Dział 2 T5 CSA Klasa 1 Dział 2 T4A C-Tick UL klasa 1 dział 2 T5 ATEX zone 2/22 CULus UL klasa 1 dział 2 T4A
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Wilgotność względna	0...85 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	< 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (panel tylny) IP65 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X panel przedni (do użytku wewnątrzbudynkowego)
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	1 gn (f = 9...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 3.5 mm (f = 5...9 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 3

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,197 kg
Wysokość dla opakowania 1	185,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	185,000 mm
Długość dla opakowania 1	235,000 mm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------