



Cajas de distribución

modular **DSU-DSUN**





Cajas y puertas construidas con chapa de acero.
Protegidas interior y exteriormente con pintura
poliéster-epoxi de color blanco RAL-1013 texturizado.
Tapas protectoras construidas en material plástico,
color blanco RAL-1013.

- Perfil soporte simétrico de 35 mm (DIN) incorporado.
- Posibilidad de incorporar regleta conexión neutro-tierra ref.: **RBL**.
- Posibilidad de incorporar otras regletas.
- Distancia entre perfil soporte aparatos y tapa protectora 45 mm según DIN 43880.
- Suministro estándar con una tapita **ATP-72/A** por fila.

- Posibilidad de cambiar fácilmente el sentido de apertura de la puerta.
- Aberturas o semitroquelados, en los modelos de empotrar y de superficie respectivamente, para paso de tubos y cables.
- Es posible incorporar cierre con llave **LDU**.

CAJAS EMPOTRABLES MEP


Referencia	N.º de filas	N.º de módulos (18 mm)	A	B	Peso (kg)
MEP 9/N	1	9	218	254	1,32
MEP 15/N	1	15	218	362	1,83
MEP 30/N	2	30	343	362	2,80

CAJAS DE SUPERFICIE MSP

Referencia	N.º de filas	N.º de módulos (18 mm)	A	B	Peso (kg)
MSP 9/N	1	9	178	214	1,46
MSP 15/N	1	15	178	322	2,04
MSP 30/N	2	30	303	322	2,95

Dimensiones (mm)

FIG. 1





KEP 15/N

Cajas empotrables de construcción mixta formadas por una parte metálica y otra en material plástico que le confiere el doble aislamiento. Los modelos con puerta **KEP** están formados por fondo y tapa protectora aislantes, siendo el marco y la puerta metálicos en plancha de acero de 1 mm de espesor, protegidas interior y exteriormente con pintura poliéster-epoxi de color blanco RAL-1013.

- Montaje de doble aislamiento.
- Distancia entre perfil soporte aparatos y tapa protectora 45 mm según DIN 43880.

- Fondo aislante provisto de semitroquelados para el paso de tubos o cables en su parte superior e inferior.
- Pueden incorporar aparatos de 53 y 68 mm de altura.
- Posibilidad de incorporar regleta conexión neutro-tierra ref.: **RBL**.
- Suministro estándar con una tapita **ATP-72/A** por fila.
- Posibilidad de cambiar fácilmente el sentido de apertura de la puerta.
- Pueden incorporar cierre con llave **LDU**.

CAJAS EMPOTRABLES KEP

Referencia	N.º de filas	N.º de módulos (18 mm)	A	B	Peso (kg)
KEP 9/N	1	9	218	254	1,02
KEP 15/N	1	15	218	362	1,45
KEP 30/N	2	30	343	362	2,34

Dimensiones (mm)

FIG. 1

